




47403521

## Technické vlastnosti

### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

### Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

### Materiál

Barva Červená

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

### Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 76 mm

Hloubka 63,10 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

### Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby

Upevnění příchytkou

### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

### Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

### Kapacita

Počet modulů 1

### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP55

### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

### Identifikace

S potiskem Ne

### Texty

Kryt Kompletní pouzdro

Ochrana Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku

---

**Texty**

|               |                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ připojení | S bezšroubovými svorkami                                                                                                                                      |
| Svorka        | S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení<br>Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém<br>pouzdře |

---

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |