



ATA163059016

**Ravni ugao, ateha 16x30 mm, prometna bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

Visina	16 mm
Širina	32 mm

**Pribor**

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

**Postavke**

Ugaoni domet	90 - 90
--------------	---------

**Materijali**

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

**Sigurnost**

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP40

**Standardi**

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
-------------------------------------------------------	----

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

**Oprema**

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

**Konfiguracija**

Preklapanje	Da
-------------	----

**Pogodno za**

ATA 16x30

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

**Ilustracije / crteži**

