



VP20M

Coffret, Vector, polycarbonate, porte pleine, IP65, 2x10M, 350x250x160 mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	2
Nombre de rangées	2
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Oui
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	20
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	350 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	160 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	160 mm
Largeur en modules	10

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

Matière

Matériau	Plastique
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Equipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Classe de protection (IP)	IP65
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm
Test au fil incandescent	850 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----