



VP20M

Coffret, Vector, polycarbonate, porte pleine, IP65, 2x10M, 350x250x160 mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	2
-----------------	---

Nombre rangées	2
----------------	---

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

Avec fermeture	Oui
----------------	-----

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	20
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	350 mm
---------	--------

Largeur	250 mm
---------	--------

Profondeur	160 mm
------------	--------

Cache, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	160 mm
-----------------------	--------

Nombre d'unités de largeur	10
----------------------------	----

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

Matière

Matière	Plastique
---------	-----------

Code RAL	7035
----------	------

Couleur	Gris clair
---------	------------

Equipement

Borne de mise à la terre	Non
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Indice de protection IP	IP65
-------------------------	------

Type de verrouillage	Triangle 7 mm
----------------------	---------------

GWT tenue au fil incandescent	850 °C
-------------------------------	--------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----