



VP20M

Quadro policarbonato, Vector, porta trasparente 350x250x160 mm IP65, 2x10M

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Corrente

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	2
Numero di file	2
Numero di sezioni in larghezza	1
Con serratura	Si
Con morsettiera di neutro	No

Numero di moduli

Numero di moduli	20
------------------	----

Serie

Altezza	350 mm
Larghezza	250 mm
Profondità	160 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
--------------------------------------	---

Serie

Profondità di installazione	160 mm
Numero di unità in larghezza	10

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	Si
----------------------------	----

Materiali

Materiale	Plastica
Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Tipo di bloccaggio	3 lati 7 mm
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----