



SU214

Zujalica, 8-12V 5VA 1M

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	0,33 A
----------------	--------

Dimenzije

Dimenzije	81 x 18 mm
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	64 mm

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 40 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-25 - 60 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	4 mm ²
Presjek krutog provodnika	6 mm ²

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	4 W
Potrošnja energije VA	4 VA

Oprema

Razina/nivo buke	78
------------------	----

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Napon

Nazivni radni napon Ue	8 - 12 V
------------------------	----------

Ilustracije / crteži

