



SU215

Brzęczyk modułowy 230VAC 0,03A 78dBA

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	0,03 A
-----------------	--------

Wymiary

Wymiary	81 x 18 mm
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	64 mm

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 60 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	4 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	6 mm ²

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6,50 W
Pobór mocy VA	6,50 VA

Sprzęt

Poziom dźwięku	78
----------------	----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	220 - 240 V
--	-------------

Ilustracje | Rysunki

