



HCT251AR

Interrupteur Sectionneur h3+ P250 4P 250A FTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
Courant assigné admissible IcwW IEC 60947	3,60 kA

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 - 185 mm ²
Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm ²

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Déclencheur	Interrupteur
-------------	--------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui