



HCT251AR

Vermogensschakelaar h3+, P250 4P 250 A, boutaansluiting

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	250 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	3,60 kA

Architectuur

Aantal polen	4
Bedieningselement	Knevel

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	35 - 185 mm ²
Doorsnede soepele geleider	35 - 150 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Funcities

Afschakelaar	Schakelaar
--------------	------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja