



HCT251AR

Interrupor de maniobra, seccionador h3+ P250, 4P, 250A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	250 A
Corriente asignada de corta duración admisible Icw 1s IEC 60947	3,60 kA

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Maneta

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	35 - 185 mm ²
Sección transversal de conductor flexible	35 - 150 mm ²

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Funciones

Unidad de disparo	Interruptor
-------------------	-------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí