



29517004



K.1/K.5 - Sinalizador LED RGB, inox

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Potência

Potência consumida	2 W
--------------------	-----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Iluminação

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

Materiais

Cor	Aço inoxidável
Código RAL	9022
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico Aço inoxidável
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	70 mm
Largura	70 mm
Profundidade	50 mm

Conexão

Secção transversal de condutores	2,50 - 2,50 mm ²
----------------------------------	-----------------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Texto

Iluminação	Cores claras como branco frio, branco quente, azul, laranja, vermelho, verde, roxo (magenta) e sequências de cores acionáveis com o botão de pressão A sequência de cores pode ser parada em qualquer posição com o botão de pressão.
Etiqueta	Folhas com gravação de símbolos inseríveis
Impressão	Sem gravação

Adequado para

K.x	
-----	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim