



HCT251AR

### Interrupteur Sectionneur h3+ P250 4P 250A FTC

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
Courant assigné admissible I <sub>cw</sub> IEC 60947	3,60 kA

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm <sup>2</sup>

##### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Fonctions

Déclencheur	Interrupteur
-------------	--------------

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui