



513102



Svjetlosni signal E14, jezgro

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Snaga

Žarulja sa žarnom niti 3 - 3 W

Materijali

Materijal Metal
Plastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 34 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x