



20311404



**Termostato, cont. NC, + pezzo c.le, 24 V CA/CC Serie B.7 alu opac, vern.**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	A rotazione
-------------------------------	-------------

**Corrente**

Corrente nominale	4 A
-------------------	-----

Max. corrente di commutazione	10 A
-------------------------------	------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	24 - 24 V
-------------------	-----------

**Alimentazione**

Tensione di rete	24 V CA/CC
------------------	------------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Impostazioni**

Setpoint temperatura di confort	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

**Materiali**

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	50,90 mm

**Schermo**

Con display	No
-------------	----

**Equipaggiamento**

Commutazione della differenza di temperatura	0,50 K
Tipo di termostato	Termostato/regolatore di temperatura ambiente
Tipo di sonda	Bimetallico

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Connessione**

Tipo di contatto	1NC
------------------	-----

**Condizioni d'uso**

Classe di efficienza energetica	I (1%)
---------------------------------	--------

**Testo**

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Ricircolo termico	Con ritorno termico
Stampa	Con stampa
Derivazione	Con collegamento separato per abbassamento notturno

**Sostenibilità**

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si