




20311404

S.1/B.x - termóst. 24V c/ON/OFF, alum mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	24 - 24 V
----------------	-----------

Tensão nominal	24 V
----------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto	5 - 30 °C
-----------------------------------	-----------

Materiais

Cor	Alumínio
-----	----------

Código RAL	9006
------------	------

Acabamento	Mate
------------	------

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Tratamento	Envernizado
------------	-------------

Dimensões

Altura	71 mm
--------	-------

Largura	71 mm
---------	-------

Profundidade	50,90 mm
--------------	----------

Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação	0,50 K
---------------------------------------	--------

Tipo de termóstato	Termostato interior
--------------------	---------------------

Tipo de sonda	Bimetal
---------------	---------

Ligações

Tipo de contactos	1NF
-------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Classe de eficiência energética	I (1%)
---------------------------------	--------

Textos

Modo de instalação	Sem garras de expansão
--------------------	------------------------

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------

Recirculação térmica	Com retorno térmico
----------------------	---------------------

Impressão	Com gravação
-----------	--------------

Ligação	Com ligação separada para crepúsculo
---------	--------------------------------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----