



11376086

Enjol. p. variat. a. Enjol. rot./potentio. rot., Q.x, anthr. vel., laq.

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Matières

Couleur	Anthracite
Code RAL	7016
Finition de la surface	Velours
Matière	Duroplastique
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	58,50 mm
Largeur	58,50 mm
Profondeur	17,50 mm
Diamètre de l'axe	4 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

Textes

Impression	Enjoliveur sans inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vis

Adapté à

Berker Q.x

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui