



11376086

Centrd. met knop draai- dimmer/potmeter, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-kleur	7016
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	58,50 mm
Breedte	58,50 mm
Diepte	17,50 mm
Diameter as	4 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Teksten

afdruk	Centraalplaat zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging

Geschikt voor

Serie berker Q.x	
------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja