



11376086

Centrumbricka dimmer, Q.x, Plast, Antracit

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7016
Ytbehandling	Sammet
Material	Duroplast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	58,50 mm
Bredd	58,50 mm
Djup	17,50 mm
Axel diameter	4 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
-------------------------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Användbar i högre IP-klasser	IP44 i kombination med tätningssats

Text

Präglad	Centrumbricka utan märkning
Utförande	För skruvfästning

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja