



11376086

Накладка для поворотного диммера, антрацит, Q.x

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Матеріали

Colour Антрацит

Код RAL 7016

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Дюропласт

Обробка Покриті лаком

Розміри

Висота 58,50 mm

Ширина 58,50 mm

Глибина 17,50 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Використовується в більш високому класі IP IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів

Тексти

Відбиток Центральна пластина без відбитка

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Сумісний із

Q.x

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так