



11376089

Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., Q.x, bl pol. vel.

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

##### Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Velours

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

##### Dimensions

Hauteur 58,50 mm

Largeur 58,50 mm

Profondeur 17,50 mm

Diamètre de l'axe 4 mm

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

##### Textes

Impression Enjoliveur sans inscription

Mode d'installation Pour fixation par vis

##### Adapté à

Berker Q.x

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui