




11376084

Pezzo c.le x dimmer manopola/potenziom. a rotaz. Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.**Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando	Interruttore a pulsante e rotativo
-------------------------------	------------------------------------

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	58,50 mm
Larghezza	58,50 mm
Profondità	17,50 mm
Asse del diametro	4 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Testo

Stampa	Pezzo centrale senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì