




11376084

Q.x Płytkę czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu aks, lak

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy i obrotowy

Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Materiał Tworzywo duroplastyczne

Obróbka Lakierowany

Wymiary

Wysokość 58,50 mm

Szerokość 58,50 mm

Głębokość 17,50 mm

Oś średnicy 4 mm

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Nadaje się do wyższej klasy IP IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Dodatkowe informacje

Nadruk Płytkę czołową centralny bez nadruku

Montaż Do mocowania śrubowego

Odpowiednie do

Q.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak