



11376084

Poklopac za okretni dimer, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Dodirni i okretni prekidač

Materijali

Boja Aluminij
RAL kod 9006
Obrada površine Baršunasto/pliš
Materijal Duroplastika
Obrada Lakirano

Dimenzije

Visina 58,50 mm
Širina 58,50 mm
Dubina 17,50 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20
Koristi se u višoj IP klasi IP44 u kombinaciji sa setom za plomiranje

Tekst

Otisak Centralna ploča bez otiska
Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Pogodno za

Q.x

Održivost

REACH-bez SVHC Da
Usklađeno sa RoHS Da