



11376084

Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν & περιστροφικός διακόπτης

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Duroplastic

Μεταχείριση Βερνίκι

Διαστάσεις

Ύψος 58,50 mm

Πλάτος 58,50 mm

Βάθος 17,50 mm

Άξονας διαμέτρου 4 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση αφιγκτήρα

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

Κείμενο

Σήμανση Κεντρικό τεμάχιο χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Κατάλληλο για

Q.x

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι