



11376084

Накладка для поворотного диммера, алюміній, Q.x

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Натискний і поворотний перемикач

Матеріали

Colour Алюміній

Код RAL 9006

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Дюропласт

Обробка Покриті лаком

Розміри

Висота 58,50 mm

Ширина 58,50 mm

Глибина 17,50 mm

Підключення

Тип монтажу Затискне кріплення

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Використовується в більш високому класі IP IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів

Тексти

Відбиток Центральна пластина без відбитка

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Сумісний із

Q.x

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так