




11376079

**Centralna ploča za regulator brzine motora, Q.1/Q.3, p.bijela pliś, lakirano**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kontrolni/radni element | Rotirajući |
|-------------------------|------------|

**Materijali**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Boja            | Polarna bijela  |
| RAL kod         | 9010            |
| Obrada površine | Baršunasto/pliś |
| Materijal       | Duroplastika    |
| Obrada          | Neobrađeno      |

**Dimenzije**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Visina          | 58,80 mm |
| Širina          | 58,80 mm |
| Dubina          | 17,50 mm |
| Promjer osovine | 4 mm     |

**Povezivost**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Montaža vijcima |
|---------------|-----------------|

**Oprema**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo | Ne |
|-----------------------------------|----|

**Pribor**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

**Tekst**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Otisak            | Sa otisnutim simbolom krivulje |
| Način instalacije | Za pričvršćivanje vijcima      |

**Pogodno za**

|            |  |
|------------|--|
| Berker Q.x |  |
|------------|--|

**Održivost**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |