




11376079

Centrumbricka hastighetsregulator, Q.x, Plast, Vit

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Sammet
Material	Duroplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	58,80 mm
Bredd	58,80 mm
Djup	17,50 mm
Axel diameter	4 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
-------------------------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Präglad	Med tryckt symbolkurva
Utförande	För skruvfästning

Lämplig för

Hager Q.x	
-----------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja