



6768803512

**Utičnica, sa pinom za uzemljenje, poklopcem i zaštitom od kontakta, W.1, p.bij**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -15 - 30 °C

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

**Dimenzije**

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža  
Nadgradna/NŽ

**Povezivost**

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

**Oprema**

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Pin za uzemljenje

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Da

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Poklopac, vrata**

Vrsta poklopca Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

**Kapacitet**

Broj modula 1

**Sigurnost**

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP55

**Funkcije**

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

---

**Identifikacija**

---

Sa otiskom	Ne
------------	----

---

**Tekst**

---

Poklopac	Kompletno kućište
----------	-------------------

---

Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
---------	--------------------------------

---

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
------------	------------------------

---

**Održivost**

---

Bez halogena	Da
--------------	----

---

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

---