



WNA686B

IP55

cubyko Boîte double verticale vide associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Matière

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Nombre d'unités	2
Hauteur	147 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	56 mm

Equipement

Avec entrée de câble	Oui
----------------------	-----

Installation, montage

Position de montage/connexion	Vertical
Montage sur	En saillie

Accessoires

Avec couvercle de cadre	Oui
-------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Pour montage vertical
Joint	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

Adapté à

Hager cubyko	
cubyko	

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui