



11376074

**Q.x - botão controlo veloc., alumínio**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

**Materiais**

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Aveludado
Material	Duroplastic
Tratamento	Envernizado

**Dimensões**

Altura	58,80 mm
Largura	58,80 mm
Profundidade	17,50 mm
Eixo de diâmetro	4 mm

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Textos**

Impressão	Com símbolo de curva impresso
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

**Adequado para**

Berker Q.x

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim