



LFS6015049016

Angle intérieur cache de découpe pour goulotte LFS 60x150mm blanc

Caractéristiques techniques

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Réglages

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Convient pour

LFS 60x150	
------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

