



LNH1200M

Knivsäkring 1 200A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH1
-----------------	-----

Säkringens karakteristik	gG
--------------------------	----

Spänning

Matarspänning	AC/DC
---------------	-------

Märkdriftspänning Ue	500 - 500 V
----------------------	-------------

Märkspänning vid AC 50 Hz	500 - 500 V
---------------------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	200 A
-----------	-------

Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)	120 kA
---	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	18 W
--	------

Dimensioner

Höjd	64,50 mm
------	----------

Bredd	135 mm
-------	--------

Djup	135 mm
------	--------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----