



10136414

Okvir 3-struki, B.7, staklo aluminij /aluminij mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	3
Broj modula	3

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Sjajno Mat
Materijal	Aluminij Staklo
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	95 mm
Širina	232 mm
Dubina	9,60 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	-----------------------------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	-------------------------------------------------------------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da