



WNA695

## ΣΥΒΥΚΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ LED 230V ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	1

#### Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	1013 7035
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	83 mm
Βάθος	23 mm

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Κάθετα

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Με σφιγκτήρα/βίδα στερέωσης
Φωτισμός	Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι