



KB363A

Barre de pontage 3P 63A languette 10mm² 12M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

63 A

Architecture

Nombre de pôles

3

Dimensions

Longueur

210 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp

4000 V

Tension assignée d'emploi Ue

230 - 400 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide

10 mm²

Type de connection / prise

Barre de pontage avec broche

Capacité

Nombre de modules

12

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui