




KB363A

Puente de unión de lengüeta 3P, 10 mm², 63A, 12M

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Arquitectura

Número de polos	3
-----------------	---

Dimensiones

Longitud	210 mm
----------	--------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V
Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 400 V

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	10 mm²
Tipo de conector/toma de corriente	Barra de fase con horquilla

Capacidad

Número de módulos	12
-------------------	----

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Si
---------------	----