



KB363A

Puente de unión de lengüeta 3P, 10 mm², 63A, 12M

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

63 A

Arquitectura

Número de polos

3

Dimensiones

Longitud

210 mm

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)

4000 V

Tensión asignada de empleo en alterna

230 - 400 V

Conexión

Sección transversal de conductor rígido

10 mm²

Tipo de conector/enchufe

Barra de fase con horquilla

Capacidad

Número de módulos

12

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí