



KB363A

### Barretta di cablaggio 3P 12 moduli DIN

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale 63 A

##### Architettura

Numero di poli 3

##### Serie

Lunghezza 210 mm

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp 4000 V

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 400 V

##### Connessione

Sezione conduttore rigido 10 mm<sup>2</sup>

Tipo di connettore Sbarra di fase con pin

##### Numero di moduli

Numero di moduli 12

##### Sostenibilità

Conformità ROHS Sì