



KB363A

Kamrail stift 3-polig voor 4 automaten 3-polig, 63 A

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Uitvoering

Aantal polen 3

Afmetingen

Lengte 210 mm

Spanning

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 4000 V

Nominale spanning U_e 230 - 400 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm²

Type connector/steker Faserail met pen

Capaciteit

Aantal modules 12

Duurzaamheid

RoHS conform Ja