




KB363C

Overbruggingsbaar - 3P - 24 M.

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

Afmetingen

Lengte	420 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stroomhoudspanning Uimp	4000 V
----------------------------------	--------

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
----------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Type connector/stekker	Faserail met pen
------------------------	------------------

Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----