




KB363C

Barretta di cablaggio a puntale 3P 63A 24 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

Architettura

Numero di poli	3
----------------	---

Serie

Lunghezza	420 mm
-----------	--------

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V

Connessione

Sezione conduttore rigido	10 mm ²
Tipo di connettore	Sbarra di fase con pin

Numero di moduli

Numero di moduli	24
------------------	----

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----