



KB363C

ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΠΕΡΟΝΩΤΗ 3P 63A 24M

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 3

Διαστάσεις

Μήκος 420 mm

Τάση

Όνομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp} 4000 V

Όνομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 400 V

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 10 mm²

Τύπος σύνδεσης Φάση διακλάδωσης με pin

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 24

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι