



KB363C

### Шина гребінчаста ЗР 10мм<sup>2</sup> 24М

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номінальний струм 63 А

##### Архітектура

Кількість полюсів 3

##### Розміри

Довжина 420 mm

##### Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга  $U_{imp}$  4000 V

Номінальна робоча напруга змінного струму 230 - 400 V

##### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника 10 mm<sup>2</sup>

Тип роз'єму/штекера Фазна шина зі штирем

##### Емність

Кількість модулів 24

##### Sustainability

Відповідність RoHS Так