



454402



Utičnica TAE, 2x6/6Nff, jezgro, bijela mat

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta priključka/utikača	TAE
Presjek vodiča	0 - 0 mm ²
Broj priključaka	3

Materijali

Boja	Bijelo
RAL kod	1013
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika

Dimenzije

Visina	70 mm
Širina	70 mm
Dubina	29 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	29 mm
Ugrađena dubina	22 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža kralama
---------------	-----------------

Oprema

Zaštićeno	Ne
Sa poklopcem za prašinu	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Izlaz	Sa ravnim izlazom
-------	-------------------

Napon

Nazivni napon	125 V
---------------	-------

Tekst

Označavanje	Bez polja za označavanje
Zaštita	Kućište nije zaštićeno
Nosač ploča/nosiviprsten	Sa potpornim prstenom

Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serija 1930/ Serija Glas / Serija R.classic

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da