



WNA698

**Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de postes  | 1 |
| Nombre de modules | 1 |

**Matières**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Couleur                | Gris            |
| Code RAL               | 7035            |
| Finition de la surface | Mat             |
| Matière                | Thermoplastique |
| Traitement             | Non traité      |

**Dimensions**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Hauteur                       | 83 mm |
| Largeur                       | 83 mm |
| Profondeur                    | 23 mm |
| Nombre d'unités, horizontales | 1     |
| Nombre d'unités, verticales   | 1     |

**Accessoires**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

**Installation, montage**

|             |            |
|-------------|------------|
| Montage sur | En saillie |
|-------------|------------|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |

**Conditions d'utilisation**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

**Textes**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Mode d'installation | Avec fixation par orne/vis                  |
| Éclairage           | Pour circuit d'éclairage et de surveillance |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |