



395619



**Puls. a tirante, contatto comm. con contatto di segn. separato comando luci**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Tirante
-------------------------------	---------

**Materiali**

finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica
Trasparente	No

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm
Profondità di installazione	31,20 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti	0
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	Si

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Con griffe a espansione Per montaggio a muro e soffitto
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Tipo di commutazione	Contatto di commutazione, con contatto di segnalazione separato
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

**Adatto per**

BERKER K.x / BERKER Q.x / BERKER R.x / BERKER S.x/B.x
---

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si