




395619

Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10Α 250V~

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Κορδόνι έλξης
------------------------------	---------------

Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Διάφανο	Όχι

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	42 mm
Ενσωματωμένο βάθος	31,20 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	0
Τύπος μπουτόν	Μονό μπουτόν πίεσης
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Ναι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης Για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή
Φωτισμός	Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης
Λειτουργία διακόπτη	Επαφή δύο κατευθύνσεων, με ξεχωριστή επαφή σήματος
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι