



395619



**Dragströmställarinsats trapp, 10 A, snabbanslutning, med klor, sep. lampkrets**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Omkopplingsström	10 A
Monteringskontaktström	10 A

**Spänning**

Märkspänning	250 V
--------------	-------

**Arkitektur**

Styr/manöverelement	Dragsnöre
---------------------	-----------

**Material**

Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast
Transparent	Nej

**Dimensioner**

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	42 mm
Inbyggnadsdjup	31,20 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

**Installation, montering**

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

**Kontroller och indikatorer**

Antal knappar	0
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Ja

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtåligghet IK	IK07

**Tillbehör**

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Text**

Präglad	Utan symbol
Utförande	Med klor För vägg och tak-montage
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge	Växlande kontakt med separat signalkontakt
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

**Lämplig för**

Q.x / S.x/B.x	
---------------	--

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja