



395619



Кнопка шнурова 10А/250В

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 А
Миттєвий струм	10 А

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Натяжний шнур
----------------------------------	---------------

Матеріали

Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Пластик
Прозорий	Ні

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	42 mm
Вбудована глибина	31,20 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	0
Тип кнопки	Одинарна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Тексти

Відбиток	Без надруку
Режим встановлення	З розпірними лапками Для настінного та стельового монтажу
Освітлення	Для ланцюгів освітлення та моніторингу
Тип перемикачання	Перемикаючий контакт, з окремим сигнальним контактом
Тип з'єднання	Зі вставними клеммами

Сумісний із

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так