




HCE971H

**Výk. vypínač 4-pól., velikost h1000, In=1000 A**

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Jmenovitý proud | 1000 A |
|-----------------|--------|

##### Architektura

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Počet pólů            | 4        |
| Řídící/ovládací prvek | Přepínač |

##### Připojení

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Průřez plného vodiče       | 2x 240 mm <sup>2</sup> |
| Průřez flexibilního vodiče | 2x 240 mm <sup>2</sup> |

##### Napětí

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Jmenovité izolační napětí              | 800 V  |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | 8000 V |

##### Spouštění

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Doba odezvy při otevření | 10 ms |
|--------------------------|-------|

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Vybavení

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Motorový pohon volitelný | Ano |
|--------------------------|-----|

##### Funkce

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Vypínací spoušť | Vypínač |
|-----------------|---------|

##### Výkon

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Ztrátový výkon na pól                        | 62 W     |
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 186 W    |
| Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1       | 658000 W |

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -25 - 70 °C |
|------------------|-------------|

##### Kryt, dveře

|              |     |
|--------------|-----|
| Blokovatelné | Ano |
|--------------|-----|

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP4X |
|-----------------|------|